

Microstrahlanlage PEENMATIC 850 SD-2



Abbildungen können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

Grundausrüstung:

- Microstrahlautomat mit 2 Drehkörben für den Oberflächenfinish an feinen, heiklen und kleinen Bauteilen
- Front-Klapptüre, mit Gasdruck-Zylinder-Unterstützung bis auf Arbeitshöhe öffnend, mit integriertem Sichtfenster, ausgestattet mit Sicherheits- und Verschleissglas, in einem Schnellwechselrahmen
- Türendschieber
- 2 Strahltrummeln, in der vertikalen und Umdrehungsgeschwindigkeit einzeln verstellbar, innen mit PUR ausgekleidet, Ø 300 mm, Länge 255 mm
- Befestigung der Strahltrummeln und deren Deckel mittels Bajonettverschluss
- Arbeitsrost aus Lochblech, zweiteilig, demontierbar, Lochdurchmesser 5 mm
- Gefütterte Armstulpen und Handschuhe, auswechselbar
- 2 Strahlpistoleinheiten, Typ EF 4, mit Hartmetallstrahldüse HSD 8/15, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 8 bar, Strahl Druck am Manometer ablesbar
- 2 Zeitschaltuhren, für jede Strahlpistole einzeln
- 2 leicht verstellbare Strahlpistolenhalterungen
- Strahlmittelvorbeschleunigung mit Förderinjektoreinheit, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 4 bar, Förderdruck am Manometer ablesbar
- Automatische, selektive Feinkortrennungseinheit, Typ SHOT SEPARATOR
- Trichtervibrator
- Separat installierte Hochoberflächen-Microfilter-Einheit, Typ IMF-3, Ventilator elektronisch stufenlos regelbar, mit automatischer, elektro-pneumatischer Filterabreinigung, inklusive integrierter Staubsammeleimer, fahrbar
- Ausblaspistole
- Fusschalter mit Impulskontakt
- Druckluftanschluss, 1/2" G, anlageseitig, inklusive Öl- und Wasserabscheider
- Bedienungstableau mit allen erforderlichen Schaltern und Kontrollelementen
- Schlüsselschalter, Ein / Aus, mit 2 Schlüsseln
- Betriebsstundenzähler
- Beleuchtung

Verkauf / Entwicklung


iepcO ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
Fax +41 / (0)44 860 63 86
www.iepcO.ch

Produktion

iepcO ag
Steiächerweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
Fax +41 / (0)56 268 80 50
info@iepcO.ch

Technologien für
perfekte Oberflächen

Microstrahlanlage PEENMATIC 850 SD-2



Zeichnungen und / oder Legende können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

Legende:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Steuerkasten | 5 Antriebseinheit für Strahltrommel |
| 2 Maschinenbeleuchtung | 6 Shot-Separatoren |
| 3 Spezial-Strahlpistolenhalter | 7 Förderinjektor |
| 4 Strahltrommel | 8 Not-Aus Schalter |

Nutzraum:

Breite 800 x Tiefe 800 x Höhe 600 mm.
Optimal für die Oberflächenbearbeitung von Werkstücken mit den Abmessungen von Breite 650 x Tiefe 650 x Höhe 400 mm

Betriebsspannung:

3 x 400V + N + PE / 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

0,75 kW

Steuersicherung:

4 AT

Druckluftanschluss:

Zuleitung 3/4" G
Anschluss Anlage 1/2" G
Druck max. 10 bar

Schallwert:

58 dB(A) ohne Strahlen
65 dB(A) mit Strahlen bei 3 bar

Gewicht:

360 kg

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

Verkauf / Entwicklung

iepcO ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
Fax +41 / (0)44 860 63 86
www.iepcO.ch

Produktion

iepcO ag
Steiächerweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
Fax +41 / (0)56 268 80 50
info@iepcO.ch